



KIT, SOLDERING GUN 9400 140W/100W, UK

Artikelnummer: WLG9400K23G
Weller 140W/100W Löt pistolen Set,
UK

Die Weller WLG940023C Löt pistole ist optimal für große Lötarbeiten, zum Schneide- und Glättenwendungen, inklusive Arbeiten an Kühlkörpern, Metallkunst und Klempnerarbeiten.

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN



HAUPTMERKMALE

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Löten. Glätten. Schneiden.: | Zum Lieferumfang der Löt pistole gehört ein Sortiment hochwertiger Originalspitzen von Weller mit optimaler Eignung für schwere Löt-, Schneid- und Glättenwendungen. |
| Aufheizzeit 6 Sekunden: | Die fokussierte helle LED-Leuchte sorgt für bessere Sicht in schwach beleuchteten Umgebungen |
| Bessere Sicht: | |
| Abzuggriff für zwei Leistungsstufen: | Die Löt pistole bietet zwei Leistungsstufen für Ihre Lötarbeiten, beide Stufen liefern Wärme bis 900 °F. Wenn die volle Leistung von 140 benötigt wird, den Abzug halb durchziehen. Wenn die mittlere Leistungsstufe mit 100 Watt gewünscht wird, den Abzug voll durchziehen. |
| Komfortgriff: | Der eingeformte, perfekt passende Pistolengriff weist einen rutschsicheren Soft-Griff auf und bietet eine hervorragende Ergonomie. |



Löten. Glätten. Schneiden.

Zum Lieferumfang der Lötpistole gehört ein Sortiment hochwertiger Originalspitzen von Weller mit optimaler Eignung für schwere Löt-, Schneid- und Glättenwendungen



Bessere Sicht

Die fokussierte helle LED-Leuchte sorgt für bessere Sicht in schwach beleuchteten Umgebungen



Aufheizzeit 6 Sekunden

Abzuggriff für zwei Leistungsstufen

Die Lötpistole bietet zwei Leistungsstufen für Ihre Lötarbeiten, beide Stufen liefern Wärme bis 900 °F. Wenn die volle Leistung von 140 benötigt wird, den Abzug halb durchziehen. Wenn die mittlere Leistungsstufe mit 100 Watt gewünscht wird, den Abzug voll durchziehen



Komfortgriff

Der eingeformte, perfekt passende Pistolen-griff weist einen rutschsicheren Soft-Griff auf und bietet eine hervorragende Ergonomie



TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich °F

900

Mindestbestellmenge

1

Gewicht in lb	3.69
Spannung	230 V
CE	✓
Kabellänge	1.50
Gewicht (ca) in kg	1.67
Leistung	140 W / 100 W
Temperaturbereich °C	480