



Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B

Teilenummer: 151526

Classic

FESTO

mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz.
Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|----------------------------|
| Bauform | rund |
| Zulassung | RCM Mark |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Messprinzip | magnetisch Reed |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Schaltausgang | kontaktbehaftet bipolar |
| Schaltelementfunktion | Schließer |
| Reproduzierbarkeit des Schaltwertes | +/- 0,1 mm |
| Einschaltzeit | <= 0,5 ms |
| Ausschaltzeit | 0,03 ms |
| Max. Ausgangsstrom | 500 mA |
| Max. Schaltleistung DC | 10 W |
| Kurzschlussfestigkeit | nein |
| Betriebsspannungsbereich DC | 12 ... 27 V |
| Verpolungsschutz | nein |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M8x1 3-polig |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Produktgewicht | 6 g |
| Werkstoff Gehäuse | PET |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Schutzart | IP67 |