

Datenblatt

50W CHIP-LED Strahler „Slimline“ mit Bewegungsmelder Artikel: 46408

- 50W original **SAMSUNG-SMD- LED**
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse im modernen Design
- Austauschbares Sicherheitsglas
- Über 90 % weniger Energieverbrauch
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- Brenndauer >50.000 h
- mit Bewegungsmelder
- Erfassungsbereich 120°
- Erfassungsbereich ca. 8m
- Regelbar von 10 Sek bis 8Min.
- Ohne Leitung, Kabeleinführung aus Metall für max. 3G1,5



ca. 4.250Lumen
Farbtemperatur 4.000K
neutral weiß
⌚ > 50.000h

50 W

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V / 50Hz / 4250Lm / 4000K
Ca. 85Lm/W
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Abstrahlwinkel LED: 120°
Verpackungsmaß H/B/T: 335 / 325 / 80
Gewicht: 3,4 kg
EAN: 4011160464089