

**fetra**

## Gitter-Dreiwandwagen

MULTIVARIO

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



**fetra**  
Transportgeräte



Artikelnummer: 118628

## fetra Gitter-Dreiwandwagen MULTIVARIO

Traglast 600 kg

Gitter-Dreiwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	brillantblau // RAL5007
Wagentyp	Plattformwagen	Euronorm	nein
Plattformwagentyp	Gitter-Dreiwandwagen	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	500 kg	klappbar	nein
Ladehöhe	270 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	600 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Holz	Rad-Ø	200 mm
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Radlager	Rillenkugellager
Höhe Aufbauten	500 mm	Radanordnung	rechteckig
nestbar	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Gestell	Stahl	Gewicht	42 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119477		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

