

WSM

Fahrrad-Anlehnbügel



Höhe x Länge x Tiefe 845 x 1000 x 550 mm, 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt, Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagsschutz



Artikelnummer: 240190

Fahrrad-Anlehnbügel

- Höhe x Länge x Tiefe 845 x 1000 x 550 mm
- 2 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 500 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- Mit niedriger Stellbügel
- Ausgestattet mit Stahlösen als Diebstahlsicherung und Kunststoffummantelung als Anschlagsschutz
- Boden
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Ständer Ausstattung	Stahlösen, Kunststoffummantelung
Zweiradständertyp	Fahrrad-Anlehnbügel	Aufstellung/Montage	Boden
Höhe	845 mm	Einstellwinkel	90 °

Länge	1000 mm	Werbefläche	nein
Tiefe	550 mm	Material	Stahlrohr
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Durchmesser Rohr	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2	Farbe Ständer	silber
Nutzung	einseitig	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief- /Hochstellung
Stellbügel Ausführung	niedrig	Anlieferung	zerlegt
Radabstand	500 mm	Gewicht	17 kg