

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243358

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 205 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	205 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Vollgummi	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	200 mm	Länge Nabe	59 mm

Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,8 kg