

Rocholz Pneumatischer Hubtisch



Traglast 60 kg, Plattform geschlossen,
Plattform Länge x Breite 600 x 450
mm

Artikelnummer: 273022



Pneumatischer Hubtisch

- Traglast 60 kg
- Plattform geschlossen
- Plattform Länge x Breite 600 x 450 mm
- Hubausführung manuell über Fußpedal
- Hubgeschwindigkeit 160 mm/s
- Plattform aus Edelstahl
- Länge x Breite 735 x 450 mm
- Gewicht 50 kg
- Lieferung ohne Druckluftschlauch
- Nutzungshinweis: Der Hubtisch erfordert einen Druckluftanschluss von 6 bar und einen 8 mm PU-Schlauch
- Zur Bodenbefestigung vorbereitet

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Plattformtyp	geschlossen
Hubtischtyp	Stationärer Hubtisch	Material Plattform	Edelstahl

Traglast	60 kg	Länge	735 mm
Länge Plattform	600 mm	Breite	450 mm
Breite Plattform	450 mm	Lieferumfang	ohne Druckluftschlauch
Hubhöhe (min.)	200 mm	Nutzungshinweis	Der Hubtisch erfordert einen Druckluftanschluss von 6 bar und einen 8 mm PU-Schlauch
Hubhöhe (max.)	700 mm	Aufstellung/Montage	Bodenmontage
Hubgeschwindigkeit	160 mm/s	Gewicht	50 kg
Bedienung Hub	manuell über Fußpedal		

Dazu passt auch ...

215931		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 300 x 200 x 200 mm
216359		Stretchfolie, Lieferung als Rolle, Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm, Aus Polyethylen, Stärke 23 µm, In transparent
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
227908		Unisex-Arbeitshose, Größe M, Schnitt bequem und weit
229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klingenzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe