


LED Splash

- Klein aber fein in black & white
- Kopf- und Fussteil sind mit edlem Silberrand versehen
- Lichtintensität ist 3-stufig dimmbar dank Touch-Dimmer am Leuchtenfuss
- Flexibler Schwanenhalsarm für perfekte Positionierung



Technische Daten

Leistung:	5 W
Gewichteter Energieverbrauch:	5 kWh / 1000 h
Spannung:	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	300 Lumen
Lichtausbeute:	67 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss)
Max. Beleuchtungsstärke:	1200 Lux (Messabstand 30 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	25 000 Stunden
Ausladung:	max. 280 mm
Höhe:	max. 330 mm
Armlänge:	320 mm
Leuchtenfuss:	Ø 130 mm
Leuchtenkopf:	Ø 105 mm
Kabellänge:	1.60 m
Nettogewicht:	660 g
Material:	ABS, Metall
Verpackung:	farbige Verkaufsverpackung
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: F
	Modellkennung: splas0000071x

Artikel-Nummer: **41-5010.708 schwarz**
41-5010.709 weiss

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de