



Beispiel

Bestellzeichen: AB 122008
Artikelnummer: 7083760
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074003553
E-Nummer:
Finland: 3423488
Dänemark: 8212003525
Italien: 7311045

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		200	120	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		7.9	4.7	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
		Rostfreier Stahl			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Deckelschraubenmaterial:					Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		Polyurethan			Gost R
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 80 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 60 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 140 °F			
Zubehör:					
TM 1220		Montageplatte			
MIV 10		Tragschiene TS 35			
TRH 1220		Tragschiene TS 35			
TF 28037		Befestigungslasche			
TH A		Plastik-Scharniere, grau			

