

Artikelnummer: 129804

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met buisuiteinde, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen met buisuiteinde, 1000 x 600 mm: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadoppervlak: B 1000 x D 600 mm
- Buitenafmetingen: B 1120 x D 600 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 900 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a^m: 200 mm
- Eigen gewicht: 29 kg

