

**Artikelnummer:** 129831

**Kurzbeschreibung:** Vierwandwagen met roosters, 1000 x 570 mm

**Langbeschreibung:** Vierwandwagen met roosters, 1000 x 570 mm: Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Draadgaas met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails. Alle vakwerkmuren zijn afneembaar. Poedercoating gentiaanblauw (RAL5010).  
[ul]- Laadgebied: B 1000 x D 570 mm
- Buitenafmetingen: B 1170 x D 600 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Wandhoogte: 500 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a<sup>m</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 44 kg
[ul]

