

Artikelnummer: 137581

Kurzbeschreibung: Verrijdbare lekbak met geperforeerde plaatwand, van staal, capaciteit 2 x 200 liter vaten, grijs gelakt



Langbeschreibung: Verrijdbaar lekbak met geperforeerde plaatwand, van staal, capaciteit 2 x 200 liter vaten: U kunt de mobiele lekbak van Bauer gebruiken voor het mobiel, veilig en eenvoudig vullen van olie en andere ontvlambare en waterverontreinigende gevaarlijke stoffen uit vaten van 60 l en 200 l op verschillende plaatsen van gebruik. De kuip zelf is gemaakt van 3 mm plaatstaal en heeft een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m². Bovendien is het uitgerust met een stabiele, gegalvaniseerde plaatstaalplaat met vierkante gaten en een doorlopend rooster voor het positioneren van gereedschapshouders. Mobiliteit is gegarandeerd dankzij 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, waarvan 1 zwenkwiel met rem. Wij leveren dit mobiele tankstation met thermisch verzinkte duwbeugels naar keuze verzinkt of in verschillende kleuren. De afmetingen zijn L 1280 x B 800 x H 2015 mm (kuipmaat: L 1200 x B 800 x H 515 mm) en biedt een capaciteit voor de opslag van 2 x 200 l vaten, onafhankelijk van de locatie. **Meer details:** - Voor het mobiel en veilig vullen van gevaarlijke stoffen uit 200 l vaten - Uitgerust met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide a~ 180 mm elk.- Waarvan 1 stuurwiel als arrester, totale hoogte 225 mm.- Gegalvaniseerde plaatstaalplaat met 10 mm vierkante perforatie en rooster, doorlopend op 38 mm afstand voor flexibele positionering van de gereedschapshouders. Thermisch verzinkte duwhandvatten- Geschikt voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea'«n 1-4.- Conformiteitsverklaring (a'œHP) volgens Stawa-R (stalen tanks richtlijn) voor tanks tot 1000 liter. - Materiaal: Opvangbak van 3 mm plaatstaal.- Gegalvaniseerd rooster, 1000 kg/m² draagvermogen- Opslagcapaciteit: 2 x 200 liter verticale vaten van 2 x 200 liter- Opvangcapaciteit: 215 liter- Afmetingen van de kuip: L 1200 x B 800 x H 515 mm.- verkrijgbaar in verschillende kleuren- Afmetingen: L 1280 x B 800 x H 2015 mm

