

Artikelnummer: 308586

Kurzbeschreibung: Trappensteekwagen 3 wielen, draagvermogen 150 kg, banden van massief rubber

Langbeschreibung: Trappensteekwagen 3 wielen, draagvermogen 150 kg, volrubberen banden: Deze kar vergemakkelijkt het moeilijke transport over de trap. Voordelig voor frequente trappen en goede bodemcondities in vlakke gebieden. Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = t mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. 3-sterren massief rubberen banden. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Stevig gelaste stalen constructie. 3-delige ster met massief rubberen wielen (a^o 160 x 40 mm), rollagers. [ul] Emmerbreedte: 300 mm Bladdiepte: 225 mm Buitenafmetingen: B 580 x D 630 mm. Totale hoogte: 1300 mm Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 150 kg Wiel a^o: 160 x 40 mm Eigen gewicht: 18 kg[ul]

