

Artikelnummer: 77498

Kurzbeschreibung: Elektrische disselstapelaar Staxio SWE 100, 2700 mm hefhoogte

Langbeschreibung: Elektrische disselstapelaar Staxio SWE 100: Moderne disselstapelaar met informatieweergave: hef-/daal- en rijfuncties zijn gemakkelijk en met één vinger te bedienen. Voor het manoeuvreren met de rechtop staande dissel in een krappe of drukke ruimte is de rangeerfunctie "click-2-creep"-rijmodus beschikbaar. Geïntegreerd oplaadapparaat. BT POWERDRIVE - het unieke aandrijfsysteem met draaistroom rijmotor, contactvrije bedieningselementen en CAN BUS-communicatie. Programmeerbare prestatieparameters zijn snelheid, acceleratie en remgedrag - deze kunnen via de dissel door de gebruiker aangepast worden. Regeneratief remmen voert de energie naar de accu terug. PIN-code-activering voorkomt het eventuele kwijtraken van de sleutel. Deze modellen combineren kenmerken als gebruiksvriendelijkheid, transportveiligheid en gebruiksbetrouwbaarheid met een zeer ontwikkeld, geïntegreerd aandrijf- en stuursysteem genaamd BT Powerdrive. Een ander voordeel biedt het speciaal ontwikkelde steunwielstelsel, dat onder andere het gebruik van de hefwagen op laadperrons en -rails mogelijk maakt.

Technische gegevens:

- lastzwaartepunt: 600 mm
- vorklengte: 1150 mm
- afm. over de vorken: 570 mm
- tot. lengte: 1831 mm
- tot. breedte: 770 mm
- tot. hoogte: 1346 mm
- rijmotor: 1,0 kW
- hefmotor: 2.2 kW
- rijnsnelheid (zonder/met last): 6 km/uur
- hefsnelheid (zonder/met last): 0,28/0,14 m/s
- accu: 24 V/150 Ah

Hefhoogte: 2700 mm:

- nominaal draagvermogen: 1000 kg
- tot. hoogte: 1851 mm
- gewicht: 770 kg

Hefhoogte: 3300 mm:

- nominaal draagvermogen: 1000 kg (v.a. 2900, 800 kg)
- tot. hoogte: 2151 mm
- gewicht: 808 kg

