



Switch KVM USB à 16 ports avec kit de montage

TK-1603R

Le switch KVM USB à 16 ports vous permet de gérer plusieurs PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Ce périphérique sur kit de montage supporte les interfaces USB et PS/2 du côté console et l'interface USB du côté PC. Les plates-formes matérielles courantes comme PC, Linux et Mac sont supportées. Les utilisateurs peuvent passer d'un PC à l'autre à l'aide de touches de raccourci ou de boutons pour une gestion flexible. Ils peuvent aussi connecter des PC à chaud pour éviter les temps d'arrêt. Le Switch KVM USB à 16 ports constitue le choix idéal pour gérer plusieurs PC.

Caractéristiques

- Switch KVM USB 8 ports
- Supporte les interfaces USB et PS/2 pour le port console
- Supporte Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse etc.
- Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac OS, etc.
- Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Adaptation possible du firmware via le port PC
- Recherche automatique des PC contrôlés avec programmation des intervalles de recherche (entre 10 et 99 secondes)
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé)
- Commutation par touche de raccourci ou bouton
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Peut être monté sur un rack standard 19" (1U)
- 2 ans de garantie


Switch KVM USB à 16 ports avec kit de montage

TK-1603R

Spécifications

Matériel	
Gestion	• 16 ordinateurs
Normes	• Compatible USB 1.1
Ports PC	• 16 prises femelles VGA HDB à 15 broches
Port console	• 1 souris USB (type A)/ PS/2 (Mini Din à 6 broches) • 1 clavier USB (type A)/ PS/2 (Mini Din à 6 broches) • 1 prises femelles VGA HDB à 15 broches
Interface câble (en option, non fourni)	• Vers le KVM: 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches • Vers le PC: 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches, 1 prise USB (Type A)
SE supportés	• Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server Linux, Mac, etc.
Sélection du PC	• Touche de raccourci ou bouton de commande
Intervalle de scan automatique	• De 10 à 100 secondes (programmable via les touches de raccourci)
Voyants	• En ligne (rouge), Sélection (vert)
Etat du clavier	• Enregistré et restauré
Adaptateur secteur	• Adaptateur secteur externe 9V DC, 1A
Dimensions	• 407 x 165 x 45mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pouces)
Poids	• 2,04 kg
Température	• Fonctionnement : De 0 à 40°C; Entreposage : De -20 à 60°C
Humidité	• Entre 0 et 80%, pas de condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de Réseaux



Contenu de l'emballage

- TK-1603R
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (9V DC, 1A)
- Kit de montage

Produits en relation

TK-803R	Switch KVM USB à 8 ports avec kit de montage
TK-1601R	Switch KVM Rackable de 16-ports
TK-1602R	Commutateur KVM avec menu à l'écran et 16 ports empilable sur un rack

Information pour commander

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

