



## Beschrijving:

Slangaansluitingen met wartelmoer R 1/2" x 3/8" (R 1/2" x 10 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van slangen op houders

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad Ø d3 = R 1/2"
- Tuit buiten-Ø d1 = 10 mm resp. 3/8" (bevestigingsbereik)
- l = 46 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	532100
GTIN	4007228705775
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,01

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	-----

### Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	356,0