

Artikelnummer: 127135

Kurzbeschreibung: Kippmulde KK 250, orange (RAL 2000)

Langbeschreibung: Kippmulde KK 250: Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, kastenförmige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweißt. Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Tragkraft: 300 kg
Inhalt = Muldeninhalt 250 l Schüttkantenhöhe: 440 mm Maße: L 1130 x B 590 x H 740 mm Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)

EAN/GTIN: 4052462036932

