

ROLINE Chargeur USB, 4 ports USB (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 19.11.1056 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 19.11.1056 |
| EAN (pièce unique) | 7630049628960 |

roline
Designed for Professionals



Chargeur USB jusqu'à 120 W pour charger simultanément jusqu'à quatre appareils mobiles via leurs entrées USB. Avec fonction Quick Charge. Pour par exemple : lecteur MP3, smartphone, boîtier externe de disque dur et autres appareils.

- Adaptateur secteur avec 4 prises USB (2x type A - QC 3.0, 2x type C - PD)
- Facile à utiliser à la maison
- Protection multiple : surintensité / court-circuit / surtension
- Technologie IQ - reconnaît le type d'appareil branché et fournit la tension/l'intensité correcte
- Câble de raccordement amovible (blanc, 1,2 m, fiche pour petits appareils IEC320 C7 sur fiche plate européenne)
- Tension d'entrée : 100 - 240V AC, 50 - 60Hz, 2,5A
- Tension de sortie : 5V DC
- Puissance de sortie des ports PD : 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 5A
- Puissance de sortie des ports QC : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
- Puissance de sortie totale : max. 120W
- Dimensions : 46,5 x 46,5 x 85 mm

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|----------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Transformateur |
| Types de produits | Chargeur USB |
| Couleur | blanc |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Longueur | 1.2 m |
| Comprend | Chargeur, câble de 1,2m |
| Entrée | 100-240 VAC |
| Sortie | 2x PD : 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 5A / 2x QC : 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A |
| Puissance | max. 120 W |
| Dimensions (HxLxP) | 46,5 x 46,5 x 85 mm |
| Raccordement d'entrée | Prise Euro |
| Sortie-connecteurs | 2x USB type A femelle, 2x USB C femelle |
| Technologie de chargement supportée | Quick Charge 3.0 |
| Particularités techniques | Quick Charge, Power Delivery |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne |
| Hauteur | 46.5 mm |
| Largeur | 46.5 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Poids | 320 g |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Largeur du colis | 60 mm |
| Profondeur du colis | 100 mm |
| Poids du paquet | 0.45 kg |