


bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 700 x 525 x 525 mm, 5 Schublade(n), Mit Normallastauszug, Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 124899



bott Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank










- Höhe x Breite x Tiefe 700 x 525 x 525 mm
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Normallastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau












- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahlblech	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	700 mm	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Breite	525 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	525 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	5 Stück	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	Auszugsart	Normallastauszug
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	abschließbar	ja
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Schrank Ausstattung	Schubladen	Gewicht	57,9 kg

Zubehör

125770		Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125771		Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125772		5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank
125773		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 525 x 525 mm
125774		Einzelanschließung für Schublade, Für Schubladenschrank
126253		Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126254		Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126255		Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126256		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank

126258		Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126259		Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126260		Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126261		Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126262		Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126263		Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126264		Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126265		Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126272		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 400 x 400 mm, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 525 mm
126278		Schaumstoffeinlage, passend für Schubladen BxT 525 x 525 mm, Höhe x Breite x Tiefe 27 x 400 x 400 mm, für manuellen Zuschnitt, Aus Polyethylen in anthrazit/rot
126291		Mulden, 5 Mulden (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 10 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 525 x 525 mm