

Rollcart Plattenständer

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 203274



Rollcart Plattenständer

Traglast 1200 kg

Plattenständer

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- Plattform aus MDF
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	MDF
Wagentyp	Plattenständer	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	1200 kg	Farbe	enzianblau // RAL5010
Ladeflächenlänge	1600 mm	Aufbauten Funktion	7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Ladeflächenbreite	800 mm	Garantie	5 Jahre

Material	Stahl	Gewicht	48 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

Zubehör

203276		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 300 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203279		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 600 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203281		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 900 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
210327		Palettenfüße für Plattenständer

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
528761		Fahrbare Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
530774		Arbeitsbock, Aus Stahl, Traglast 200 kg, Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm, Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm, platzsparend zusammenklappbar
891181		Saugheber, horizontale Traglast 30 kg, 1 Saugschale(n) mit Ø 120 mm, Körper aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set im Koffer