

SUFsg 5001

MediLine

Smart
Monitoring



Brutto-/Nutzinhalt	491/477 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	920/1082/1966
Innenmaße in mm (B/T/H)	606/605/1300
Energieverbrauch in 365 Tagen	2884 kWh
Umgebungstemperatur	+16°C bis +32°C
Kältemittel	R 290 / R 290 / R 170
Geräusch-Schalleistung	47 dB(A)
Anschlusswert	7,0 A
Frequenz/Spannung	50 Hz / 230 V~
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-40°C bis -86°C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl/weiß
Türmaterial	Stahl
Material Innenbehälter	Edelstahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung
Temperaturanzeige	außen digital
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	LAN (Ethernet)
Potentialfreier Kontakt	Ja
SmartCoolingHub	vorbereitet
Verstellbare Ablageflächen	3
Ablageflächen Gefrierteil	4
Belastbarkeit Ablageflächen	50 kg
Schloss	vorhanden
Türanschlag	rechts fest
Isolierung	103-180 mm
Tauwasserablauf	Ja
Brutto-/Nettogewicht	308/254 kg
EAN-Nr.	9005382236550