


Absperrpfosten -Bollard-, herausnehmbar

- Breite: 70 mm
- Tiefe: 70 mm
- Material: Edelstahl
- Oberfläche: glasperl-gestrahlt
- Höhe über Flur: ca. 900 mm
- Höhe unter Flur: ca. 500 mm
- selbsteinrastende Verriegelung
- Montage: zum Einbetonieren
- inkl. Bodenhülse



Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Dreikantverschluss (Art. 4070f)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Schließung

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------



4070f

Dreikantschloss nach DIN 3223 Schließung unten



4070z

Profilylinderschloss inkl. 3 Schlüssel verschiedenschließend Schließung oben



4070z-470.57

Profilylinderschloss inkl. 3 Schlüssel gleichschließend Schließung oben



4070z-470.58

Profilylinderschloss inkl. 3 Schlüssel Schließanlage mit Sicherheitskarte, gleichschließend Schließung oben

Variante: Ösen

zus. Art. Nr. Bezeichnung

keine Ösen

-1 1 Öse

-2 2 Ösen

-3 3 Ösen

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Schnellmörtel -Pollerfix-, für Betonfundamente von Pfosten, 25 kg, Aushärtung nach 10 Min

Menge: 25 kg
Material: Zement
Auftragungsstärke je Schicht: max. 200 mm



Abdeckkappe für Bodenhülse 70 x 70 mm, ohne Verschluss, Vierkant

Material: Stahl, feuerverzinkt
passend für Bodenhülse 70 x 70 mm (Art. 470.10 und 470.15)



Abdeckkappe für Bodenhülse 70 x 70 mm, mit Federverschluss, Vierkant

Material: Stahl, feuerverzinkt
mit Federverschluss
passend für Bodenhülse 70 x 70 mm (Art. 470.10)

Pflegespray für Edelstahl

Inhalt: 400 ml
bildet einen langanhaltenden Schutzfilm



Zubehör für Edelstahlpfosten, diverse



Schlüssel für Profilzylinder -Ersatz-

zum Öffnen von Absperrpfosten mit Profilzylinderschloss unserer Bauart



Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken

für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss zum Öffnen der Abdeckkappen mit Federverschluss



Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)

Material: Stahl, feuerverzinkt



Universalschlüssel für Dreikant-, Vierkant-, Sechskant- und Dreikantschlösser nach DIN 3223 (M12)

Gesamtmaße (HxBxT): 150 x 150 x 23 mm
Schenkelweite Dreikant: 8 mm
Schenkelweite Vierkant: 6 mm



Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) Feuerwehdreikant

zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223



Bodenhülse aus Vierkantrohr für Pfosten 70 x 70 mm, mit oder ohne Verschluss

Material: Stahl, feuerverzinkt
Breite: 80 mm
Tiefe: 80 mm



SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher, 30er Eimer, VPE 6 Stk.


Gebindegröße: 30 Tuch / Eimer
Verpackungseinheit (VPE): 6 Stück



SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher -Single Pack-, VPE 100 Stk.

Gebindegröße: 1 Tuch / Packung
Lieferung: einzeln verpackt
Verpackungseinheit (VPE): 100 Stück

Weitere Produktabbildungen



Technische Ansicht:



Detailansicht:
Feuerwehr-Dreikantverschluss



Detailansicht:
Profilylinderschloss



Anwendungsbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- mit Dreikantschloss
(Art. 4070f)