

## HRI-E 1000W/NSC/230/F/E40 02

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN                               | 4008597165849 |
| Hersteller-Art-Nr.                | 32416584      |
| Lampenleistung in W               | 1050.0 W      |
| Farbtemperatur                    | 3800 K        |
| Farbwiedergabeindex in Ra         | 65            |
| Länge                             | 380 mm        |
| Durchmesser                       | 165 mm        |
| Quecksilbergehalt                 | 105.0 mg      |
| zu Entsorgen                      | Ja            |
| Energieeffizienzklasse            | A+            |
| Energieverbrauch in kwh / 1.000 h | 1100          |

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [www.radium.de](http://www.radium.de).