

NV-Halogenlampe mit Alu-Reflektor 50x45mm, GU5,3 12V 20W 36° BAB

Artikel-Nr. 42045

Lampenleistung:	20 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Sockel:	GU5,3
Ausstrahlungswinkel:	36 °
Farbtemperatur:	2900 K
ANSI:	BAB
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	50 mm
Gesamtlänge:	45 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Ja
UV-Schutz:	Ja
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Ja
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV-Halogenlampe mit Alu-Reflektor 50x45mm Niedervolt Halogenglühlampe
MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 36°, Ansi-Code BAB, mit ALU-Reflektor und
Frontglas., Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: D

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:02



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.