


Cordon KERPEN Cat.6A (Classe EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LSOH, jaune, 5 m

Numéro d'article 21.08.9552
Constructeur KERPEN DATACOM
Référence constructeur 21.08.9552



KERPEN DATACOM F6-90 S/F LSOH, Hirose TM31 Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée

- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM31 classe EA et protection anti-pliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
- Manteau extérieur anti-halogène (FR/LSOH)

Structure:

- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

Caractéristiques techniques

Constructeur KERPEN DATACOM

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP-PiMF
Couleur	jaune
Longueur	5 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 27
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM31
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	230 mm
Profondeur du colis	280 mm
Poids du paquet	0.183 kg