

Artikelnummer: 129831

Kurzbeschreibung: Gitter-Vierwandwagen, 1000 x 570 mm

Langbeschreibung: Gitter-Vierwandwagen, 1000 x 570 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr.



Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände

herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: B 1000 x T 570 mm

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Wandhöhe: 500 mm

Rad a'Ëœ: 200 mm

Au ssenma ss: B 1170 x T 600 mm

Schiebegriffhöhe: 990 mm

Tragkraft: 500 kg

Eigengewicht: 44 kg

EAN/GTIN: 4250448500624