



Abbildung ähnlich

Eigenschaften

Drückerrosette

ohne Nocken, in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 23 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 32 x 72 mm, 12 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Farben/Oberflächen

 18 (Senfgelb)	 50 (Stahlblau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)
 24 (Orange)	 55 (Aquablau)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)
 33 (Rubinrot)	 72 (Maigrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 36 (Koralle)	 84 (Umbra)	 95 (Felsgrau)	 74 (Apfelgrün)