

## Helge Nyberg

### Chariot à escabeau

#### Serie 100

force 200 kg, avec 4 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 620 x 425  
mm, plateau(x) en bois, avec  
échelle extensible sur la face avant,  
châssis avec revêtement en zinc  
anti-corrosion, avec bandage  
caoutchouc

Numéro d'article: 146180



HelgeNyberg AB

## Helge Nyberg Chariot à escabeau Serie 100

### Force 200 kg

Chariot à escabeau

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 620 x 425 mm
- plateau(x) en bois
- avec échelle extensible sur la face avant
- rehausse 3 marches
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- hauteur x longueur x largeur 1585 x 890 x 460 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	caoutchouc
type de chariot	Chariot à escabeau	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	200 kg	matériau	tube d'acier

longueur de plateau	620 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	425 mm	alignement de niveaux	droit
hauteur	1585 mm	rehausses	3 marches
nombre de plateaux	4 pièce	équipement chariot	échelle sur la face avant, extensible
type de niveau	panneau de bois	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	Diamètre de roue	125 mm
force plateau	100 kg	roulement	roulement à billes
longueur	890 mm	surface	galvanisé
largeur	460 mm	Poids	44 kg