

bac de rétention PE

WP-PE

pour fût 8 x 200 litres, volume de rétention 1140 l, hauteur x largeur x profondeur 510 x 2560 x 1350 mm, bac avec palette PE, fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 147730

Bac de rétention WP-PE

bac de rétention PE

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 8 x 200 litres
- volume de rétention 1140 l
- hauteur x largeur x profondeur 510 x 2560 x 1350 mm
- en polyéthylène, coloris bleu
- bac avec palette PE
- fourreaux pour fourche








Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	1350 mm
type de bac de rétention	bac de rétention PE	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
volume de rétention	1140 l	équipement bac de rétention	palette PE
capacité	fût 8 x 200 litres	soubassement	fourreaux pour fourche

considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	gerbable	non
hauteur	510 mm	roulant	non
largeur	2560 mm	Poids	118 kg

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
221341		gant pour produits dangereux, en PVC en marron, doublé, taille 10, longueur 40 mm
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525760		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm