

Lacont

armoire haute sécurité


storeLAB

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, chambre ardente testée de type 90, hauteur x largeur x profondeur 1935 x 1190 x 595 mm, double porte battante, 3 plateau(x) avec tablette de rétention, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, corps intérieur avec revêtement en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

storeLAB



Numéro d'article: 200138



Lacont Armoire haute sécurité storeLAB

Type 90

armoire haute sécurité

- pour stockage dans l'atelier de travail
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- chambre ardente testée de type 90
- hauteur x largeur x profondeur 1935 x 1190 x 595 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1700 x 1087 x 430 mm
- structure en acier, corps intérieur en panneaux HPL
- double porte battante
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- avec dispositif de blocage de porte dépendant de la température
- porte fermeture automatique en cas d'incendie
- 3 plateau(x) avec tablette de rétention, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée
- force par plateau 75 kg










- Réglable au pas de 64 mm
- volume de rétention du bac de rétention 33 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- ventilation et purge via le système central d'évacuation d'air sur la paroi arrière avec fentes d'aération à chaque niveau de stockage
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle et vis de mise à niveau
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair, corps intérieur avec revêtement en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec laquage en RAL7035 gris clair
- avec label de sécurité GS
- construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
- répond aux exigences TRGS 510, Annexe 3

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| type de meuble | armoire | matériau | acier |
| type de stockage de produits dan | armoire | matériau corps intérieur | panneaux HPL |
| type d'armoire | armoire haute sécurité | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| lieu de stockage | dans l'atelier de travail | couleur corps intérieur | gris clair // RAL7035 |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 1935 mm | couleur de la tablette | gris clair // RAL7035 |
| hauteur intérieure | 1700 mm | surface de corps | laqué |
| largeur | 1190 mm | surface corps intérieur | a. revêtement |
| largeur intérieure | 1087 mm | surface de face avant | laqué |
| profondeur | 595 mm | surface de tablette | laqué |
| profondeur intérieure | 430 mm | Aménagement intérieur | vernis |
| équipement armoire | tablettes, tablette de rétention | verrouillable | oui |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type tablette/niveau | tablette de rétention | type de porte | double porte battante |
| type tablette/niveau (dernier ni | tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée | équipement porte | dispositif de blocage de porte dépendant de la température |
| tablette réglable au pas | 64 mm | fonction porte | fermeture automatique en cas d'incendie |
| charge tablette | 75 kg | soubassement | socle et vis de mise à niveau |
| tablette de rétention | oui | certification | GS |
| volume de rétention de la tablet | 33 l | certification ASR | §4(3) de l'ordonnance sur les lieux de travail prescrit une maintenance annuelle |
| construction (autorisation) | tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR | certification normes DIN/EN | construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102 |
| coupe-feu | chambre ardente testée de type 90 | certification TRSG | répond aux exigences TRGS 510, Annexe 3 |
| raccordement de ventilation armo | tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire | Poids | 505 kg |
| ventilation et purge armoire | via le système central d'évacuation d'air sur la paroi arrière avec fentes | | |



d'aération à chaque
niveau de stockage

Accessoires

| | | |
|--------|--|---|
| 149134 |  | Surveillance de l'air sortant, pour conteneurs pour produits dangereux, antidéflagration, puissance 0,69 W |
| 149136 |  | embout d'adaptation pour système de circulation d'air avec filtre pour armoire pour produits dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm |
| 200146 |  | tablette de rétention pour armoire haute sécurité, pour larg. armoire 1190 mm, pour une charge max. par tabl. de 70 kg, en acier avec laquage |
| 200148 | | tablette de rétention pour armoire haute sécurité, pour larg. armoire 1190 mm, pour une charge max. par tabl. de 70 kg, en acier inoxydable |
| 200150 |  | Subac PE pour tablette, pour armoire haute sécurité, pour larg. armoire 1190 mm |
| 200154 |  | coffre de sécurité pour produits toxiques pour armoire haute sécurité, hauteur x largeur x profondeur 436 x 1000 x 370 mm |
| 200155 |  | caisson de ventilation pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 249 x 200 x 442 mm |
| 510926 |  | système d'air de circulation pour armoire pour produits toxique/dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 200803 |  | Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm |
| 509033 |  | boîte pour couverture antifeu avec couverture, pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, boîtier en acier, plafond en tissu de verre |
| 525732 |  | symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |
| 525753 |  | symbole de danger, facilement inflammable, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 525760 |  | symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |
| 526779 |  | douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural |