

META

rayonnage à palettes - rayonnage suivant MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 4900 x 2395 x 1100 mm, charge max. par tablette 2100 kg, 6 emplacements (lisse incl.), entreposage longitudinal, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 220677



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage suivant

rayonnage à palettes - rayonnage suivant



- hauteur x largeur x profondeur 4900 x 2395 x 1100 mm
- charge maximale par élément 7100 kg
- charge max. par tablette 2100 kg
- largeur du compartiment 2225 mm
- réglable au pas de 50 mm
- 6 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- structure en acier

- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- 5 années de garantie
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/2

Détails techniques

type de stockage de produits dan	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	traverses
type de rayonnage	rayonnage à palettes	stabilité des tablettes / niveau	profilés en caisson fermés
champ de rayonnage	rayonnage suivant	tablette réglable au pas	50 mm
matériau	acier	largeur de compartiment	2225 mm
hauteur	4900 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	2395 mm	surface de traverses	avec revêtement en plastique
profondeur	1100 mm	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
charge maxi par tablette	2100 kg	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
charge maxi par élément	7100 kg	garantie	5 années
emplacement	6 pièce	certification RAL-RG	RAL-RG 614/2
niveaux de stockage	3 pièce	Poids	99,871 kg
entreposage	longitudinal		

Accessoires

200801		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 565 x 2180 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
691499		protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller