

## fetra

### chariot à ridelles

#### SUPER-MULTIVARIO

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, plateforme imperméable, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), structure coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique sur jante aluminium



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 900453

## fetra Chariot à ridelles SUPER-MULTIVARIO

### Force 1200 kg











chariot à ridelles

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 280 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- structure coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique sur jante aluminium
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles	poignée	1 pièce
charge	1200 kg	rabattable	non
hauteur de charge	280 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1600 mm	pneumatique	élastique
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	roulement	roulement à billes
surface de plateforme	antidérapant	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
exécution de plateforme	imperméable	matériau de jante	aluminium
rehausse	1 ridelle (paroi pleine)	disposition des roues	rectangulaire
emboîtable	non	hauteur	1000 mm
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
surface de châssis	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	Poids	63 kg

## Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158815		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

309745



roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal