

RAPIDLIFT gerbeur hydraulique



force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 85 mm, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 90 mm, mât simple



Numéro d'article: 968978

RAPIDLIFT Gerbeur hydraulique

Force 1000 kg

gerbeur hydraulique

- force 1000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 85 mm
- hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 90 mm
- centre de gravité de la charge 600 mm
- hauteur de construction 1970 mm
- longueur x largeur 1600 x 720 mm
- poids 255 kg
- mât simple
- avec écran de sécurité en plexiglas
- châssis roulant en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9005 noir foncé
- cadre de levage en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9005 noir foncé

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| appareil de levage | gerbeur | centre de gravité de la charge | 600 mm |
| type de gerbeur | gerbeur hydraulique | matériau de roulettes pivotantes | nylon |
| charge | 1000 kg | largeur des roulettes pivotantes | 50 mm |
| longueur de fourche | 1150 mm | diamètre des roulettes pivotante | 200 mm |
| largeur dents de fourche | 160 mm | matériau galets de fourche | nylon |
| hauteur de levage (max.) | 1500 mm | Largeur de galet de fourche | 82 mm |
| hauteur de levage (min.) | 90 mm | Diamètre de galets de fourche | 85 mm |
| exécution mât | mât simple | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| commande de levage | manuel/hydraulique | matériau | acier |
| commande du mécanisme de rouleme | manuel | surface de plateau roulant | finition peinture époxy |
| hauteur | 1970 mm | surface de châssis de levage | finition peinture époxy |
| longueur | 1600 mm | couleur du plateau roulant | noir foncé // RAL9005 |
| largeur | 720 mm | couleur du cadre de levage | noir foncé // RAL9005 |
| course par pompe | 26 mm | Poids | 255 kg |