


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: B1215P Stalen steekwagen



Handzame steekwagen met schep van stalen plaat, stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, blauw, RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager.. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
Schepbreedte (mm)	450
Schepdiepte (mm)	150
Totale breedte (mm)	620
Totale diepte (mm)	565
Totale hoogte (mm)	1200
Wielen	Polyurethaan volmateriaal
Wielmaat (mm)	260 x 85
Gewicht (kg)	16,7
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976131146