



Allgemeine Informationen

Materialnummer	32058
Type	Spot
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	Light Express

Abmessungen

Artikel Breite (in mm)	65
Artikel Länge (in mm)	685
Nettogewicht (in kg)	1,31 Kilogramm

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	chrom
Glas-/Schirmmaterial	Glas satiniert
Glas-/Schirmfarbe	weiss, klar

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-240V,50/60Hz
max. Wattage (1)	4X3W

Leuchtmittel 1

Fassungsart (1)	G9
Leuchtmitteltyp (1)	G9-LED
Leuchtmittel	im Lieferumfang enthalten
Kelvin Gesamt	3000K
Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Energieeffizienzklasse (EEI)	F
Dimmbar	Nein
Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver	LED tauschbar durch Endkunden

