

Kärcher Zuigslang voor nat- droogzuigers C-40

slanglengte 16 m, nominale breedte
40 mm, met clip-aansluiting

Artikelnummer: 120031



KÄRCHER

Zuigslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 16 m
- nominale breedte 40 mm
- met clip-aansluiting
- hoogte x lengte x breedte 260 x 640 x 590 mm

Technische details








reinigingstype	Accessoires	slang/buis uitrusting	clip-aansluiting
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	hoogte	260 mm
slanglengte	16 m	lengte	640 mm
antistatisch	nee	breedte	590 mm
nominale breedte	40 mm	gewicht	5,2 kg

Gerelateerde Producten

119312



nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm

119314		nat-droogzuigers, vermogen 2x1200 W, luchtvolume 2x3360 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119317		nat-droogzuigers, vermogen 3x1200 W, luchtvolume 3x3660 l/min, volume bak 70 l, Werkbreedte 400 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm