


bott **armoire modulaire** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 800 x 650 mm, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 125839



bott Armoire modulable cubio **pour porte-outils CNC**

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 800 x 650 mm
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En tôle d'acier
- porte à double battant perforée
- portes avec perforations intérieures
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire modulaire	système de fermeture	noyau interchangeable à 5 goupilles
type de porte	porte à double battant perforée	matériau	tôle d'acier
hauteur	2000 mm	cloison de séparation médiane	non
largeur	800 mm	angle d'ouverture de porte	180 °
profondeur	650 mm	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016	équipement porte	portes avec perforations intérieures
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	91,1 kg
surface de face avant	finition peinture époxy		

Accessoires

125807		Rangement outils CNC, CWT-3, hauteur x largeur x profondeur 110 x 590 x 125 mm, en ABS en jaune signalisation
125808		extension porte-outils CNC, hauteur x largeur x profondeur 220 x 800 x 650 mm, force 200 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
125809		extension CNC, hauteur x largeur x profondeur 220 x 800 x 650 mm, force 200 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
126084		tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126088		tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair
126094		tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair
126096		tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair
126242		socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 650 mm
126276		Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 525 mm, pour armoire largeur x profondeur 800 x 650 mm