

stellingbak

Top

hoogte x breedte x diepte 140 x 234 x 600 mm, van polypropyleen, in duifblauw

VE 6 stuks

Artikelnummer: 134197



Stellingbak Top

hoog draagvermogen door verstevigingsribben

stellingbak




- hoogte x breedte x diepte 140 x 234 x 600 mm
- van polypropyleen
- in duifblauw
- wanden gesloten
- hoog belastbaar door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door verzonken greep aan kopzijde
- door stapelvoet en stapelrand rondom stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- materiaal geschikt voor levensmiddelen
- inhoud levering: inclusief etiketten

Technische details

baktype	stellingbak	stapelbaar door	stapelvoet, stapelrand rondom
euronorm	nee	nestbaar	nee
hoogte	140 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja

breedte	234 mm	greep	verzonken greep aan kopzijde
diepte	600 mm	wandconstructie	gesloten
materiaal	polypropyleen	stabiliteit / versterking / vers	verstevigingsribben
recyclebaar	ja	kleur	duifblauw
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
geschikt voor rollenbanen	ja	inhoud levering	inclusief etiketten
stapelbaar	ja	gewicht	1,04 kg

Gerelateerde Producten

517276		dwarsverdeler, voor stellingbak, hoogte x breedte 140 x 234 mm, van polypropyleen in transparant
517298		veiligheidsbeugel, voor stellingbak 234 mm breed
948052		lengteverdeler, voor stellingbak hoogte x breedte 140 x 234 mm, van staal met coating in grijsbeige

Dit past ook bij ...

205320		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 395 x 400 x 300 mm, 8 lade(s), 8 x H x B 82 x 186 mm, laden in blauw
215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
401296		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
503015		Transparante magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 290 x 310 x 180 mm, 30 lade(s), 30 x H x B x D 37 x 55 x 175 mm, laden in transparant
503730		magazijnstelling - grondveld, S3 Clip 80, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1056 x 536 mm, vaklast 80 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag