

Helge Nyberg

Chariot à escabeau

Serie 100

force 200 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 620 x 425
mm, plateau(x) en bois, avec
échelle extensible sur la face avant,
châssis avec revêtement en zinc
anti-corrosion, avec bandage
caoutchouc

Numéro d'article: 146180



HelgeNyberg AB

Helge Nyberg Chariot à escabeau Serie 100

Force 200 kg

Chariot à escabeau

- force 200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 620 x 425 mm
- plateau(x) en bois
- avec échelle extensible sur la face avant
- rehausse 3 marches
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- hauteur x longueur x largeur 1585 x 890 x 460 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	caoutchouc
type de chariot	Chariot à escabeau	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
charge	200 kg	matériau	tube d'acier

longueur de plateau	620 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	425 mm	alignement de niveaux	droit
hauteur	1585 mm	rehausses	3 marches
nombre de plateaux	4 pièce	équipement chariot	échelle sur la face avant, extensible
type de niveau	panneau de bois	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	Ø de roue	125 mm
force plateau	100 kg	roulement	roulement à billes
longueur	890 mm	surface	galvanisé
largeur	460 mm	Poids	44 kg