

Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, capacité 29 l, en polypropylène en jaune, Parois ajourés, fond ajourés

lot 4 pièce

Numéro d'article: 204078



Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe








- hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm
- capacité 29 l
- force 30 kg
- capacité de gerbage 250 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en jaune
- Parois ajourés, fond ajourés
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

Détails techniques



type de récipient	bacs gerbables	charge	30 kg
norme européenne	oui	capacité de gerbage	250 kg
capacité	29 l	couvercle	en accessoires (non

			compris)
hauteur	320 mm	convient pour aliments	oui
longueur	400 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	300 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable	oui	dispositif de support	poignées
emboîtable	non	couleur	jaune
pliable	non	garantie	5 années
structure de cloison	ajourés	Poids	3,96 kg
soubassement	ajourés		

Accessoires

508885		couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir
508894		couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir
509426		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 180 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
530307		Pince à étiquettes pour bac gerbable norme Europe, en métal
531616		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
531617		Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite
789403		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc
992484		roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme plateau ajouré, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, Avec bandage plastique sur jante plastique

Cela s'adapte aussi ...

202875		diabie à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.