

Bauer

traverse voor langmateriaal LGT

draagvermogen 3500 kg, hoogte x
lengte x breedte 300 x 1410 x 4000
mm, van staal gelakt in RAL7005
muisgrijs



Artikelnummer: 222538

Bauer Traverse voor langmateriaal LGT

traverse voor langmateriaal

- draagvermogen 3500 kg
- hoogte x lengte x breedte 300 x 1410 x 4000 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkloffen 920 mm
- Met afglijdbeveiliging
- Niet kraanbaar
- van staal gelakt in RAL7005 muisgrijs

Technische details

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| hijswerktuig | hijswerktuig | vouwbaar | nee |
| hijswerktuigtype | lastopname | hoogte vorkloffen | 60 mm |
| last-handling | stapelaar- aanbouwapparaat | breedte vorkloffen | 200 mm |
| stapelaar- aanbouwapparaat | traverse voor langmateriaal | afstand vorkkoker | 920 mm |
| draagvermogen (max.) | 3500 kg | materiaal | staal |
| hoogte | 300 mm | oppervlak | gelakt |
| lengte | 1410 mm | kleur | muisgrijs // RAL7005 |
| breedte | 4000 mm | kleur uitvoering | muisgrijs // RAL7005 |
| nuttige lengte | 1200 mm | veiligheidsuitrusting hijswerktu | afglijdbeveiliging |

kraanbaar Niet kraanbaar

gewicht 315 kg