

## Kappes

### chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1100 x 700 x 700 mm, 4 parois à plaques perforées p. extérieur, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 222913



### Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

#### l'aide pratique dans le domaine des outils

chariot à outils





- hauteur x largeur x profondeur 1100 x 700 x 700 mm
- 4 parois à plaques perforées p. extérieur
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plaques perforées exté	4 pièce
type de chariot	chariot à outils	roulant	oui

hauteur	1100 mm	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
largeur	700 mm	surface de corps	avec revêtement en plastique
profondeur	700 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	acier	surface de face avant	avec revêtement en plastique
équipement armoire	plaques perforées	Poids	59,54 kg
outils incl.	non		

## Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, cellulose, surface lisse, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante