

hofs krattenstelling - aanbouwweld



hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs



Artikelnummer: 228294

hofs Drankenkrat rek

Aanbouwweld

krattenstelling - aanbouwweld

- geschikt voor ruimtebesparende opslag van kratten, ook voor dagelijks, zwaar gebruik op bv. de drankafdeling bij de inname van statiegeldflessen, in kantoren en productiebedrijven, maar ook ideaal voor thuis in voorraadruimtes of kelders
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 335 mm
- voor minstens 9 bakken
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten
- legborden kunnen dankzij het raster altijd naar wens worden versteld
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- standers met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	krattenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	aanbouwweld	legborden / niveaus in hoogte ve	ja
geschikt voor (branches)	drankafdelingen, productiebedrijven, kantoren, thuis, kelders, voorraadruimtes	oppervlak standaard	kunststof coating
materiaal	staal	oppervlak traversen	kunststof coating
hoogte	1750 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1010 mm	kleur traversen	lichtgrijs // RAL7035
diepte	335 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
capaciteit	minstens 9 bakken	levering	gedemonteerd
vaklast	100 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	13,424 kg
vakbreedte	1000 mm		

Gerelateerde Producten

228429



vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag