

RAU

établi

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 890 x 2000 x 700 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni, force 750 kg, finition de la structure 3 conteneurs, soubassement 12 tiroirs, verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



RAU.



Numéro d'article: 230472



établi

- hauteur x largeur x profondeur 890 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, avec huilage verni
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 750 kg
- finition de la structure 3 conteneurs
- soubassement 12 tiroirs
- à gauche 4 tiroirs
- au centre 4 tiroirs
- à droite 4 tiroirs
- hauteur des tiroirs 9x150 mm/3x270 mm
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 50 kg

- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- structure en acier, vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	extension tiroir	90 %
type de table	établi	glissière tiroir	roulements à rouleaux à escamotage automatique
Exécution du bâti	3 conteneurs	verrouillable	oui
hauteur	890 mm	poignée	poignée barre sur toute la largeur
largeur	2000 mm	champ d'inscription	oui
profondeur	700 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
épaisseur de panneau	40 mm	surface de plaque	avec huilage verni
profondeur de plaque	700 mm	couleur de la plaque	hêtre
charge	750 kg	matériau de châssis	acier
hauteur réglable	non	surface de châssis	finition peinture époxy
équipement établi	12 tiroirs	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
soubassements à gauche	4 tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
soubassements centraux	4 tiroirs	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
soubassements à droite	4 tiroirs	matériau de finition	vissé
nombre de tiroirs	12 pièce	système de fermeture	serrure cylindrique à goupilles
nombre x hauteur tiroirs	9x150 mm/3x270 mm	roulant	non
largeur utile du tiroir	490 mm	livraison	livré monté
profondeur utile du tiroir	560 mm	garantie	5 années
hauteur utile de tiroir (détaillé)	hauteur frontale - 15 mm	Poids	198 kg
capacité de charge de tiroir	50 kg		

Accessoires

230964



élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 2000 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu, équipement : 1 paire de montants, 2 plaques perforées, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 rail de maintien pour bacs à bec

230969



élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 2000 x 3500 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec

230977		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 2000 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 2 plaques perforées, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 support pour écran plat
230985		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 2000 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 support pour écran plat, 1 chariot pour cartonnages
230992		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1380 x 2000 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe
230997		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1130 x 2000 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 2 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 2 rails de maintien pour bacs à bec, 2 corbeilles à courrier en métal inclinable, 1 support pour écran plat
231001		élément de rehausse pour établi, hauteur x largeur x profondeur 1380 x 2000 x 2000 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 4 montants modulaires, 3 plaques perforées, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 corbeille à courrier en métal inclinable, 1 chariot pour cartonnages, 1 support pour écran plat, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe

Cela s'adapte aussi ...

149865		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en rouge
184411		tapis antifatigue, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface martelée en noir, résistant à l'usure
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
225020		bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 525 x 300 x 135 mm, 10 tiroir(s), tiroirs en blanc translucide
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir