

tafellegger

Delft

metergoed, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, breedte 910 mm, van microcellulair vinyl (geschuimd) met glad oppervlak in blauw, bestendig tegen chemicaliën en soldeertin



Artikelnummer: 235603



tafellegger





- Geschikt voor ESD werkzones / ter bescherming van elektrostatisch gevoelige componenten
- metergoed
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- breedte 910 mm
- van microcellulair vinyl (geschuimd) met glad oppervlak in blauw
- bestendig tegen chemicaliën en soldeertin

Technische details





uitrusting werkplaats	tafellegger	oppervlak vloerbedekking	glad
confectionering	metergoed	kleur	blauw
geschikt voor (branches)	ESD werkzones	breedte	910 mm
geschikt voor (product/materiaal)	elektrostatisch gevoelige componenten	elektrisch geleidend	ja
plaats van toepassing	binnen	bestendigheid	chemicaliën, soldeertin

materiaal loopvlak	microcellulair vinyl	gewicht 3,8 kg
materiaal verwerking	geschuimd	

Gerelateerde Producten

235617		aardingskabel, Voor ESD tafellegger/werkplekmat, aansluiting drukknop / ringcontact, lengte 4,5 mm
235618		aardingskabel, Voor ESD tafellegger/werkplekmat, aansluiting drukknop / steekverbinding, lengte 4,5 mm
235619		aardingskabel, Voor ESD tafellegger / polsband, aansluiting drukknop met 2 steekaansluitingen / ringcontact
235620		aardingskabel, Voor ESD tafellegger / polsband, aansluiting drukknop met 2 steekaansluitingen / drukknop
235621		spiraal aardingskabel, voor spiraal aardingskabel, aansluiting drukknop / bananastekker
235622		ESD aardingsstekker, voor ESD aardingsstekker, aansluiting 3 x 10 mm persverbinding
235623		ESD hielband, Voor ESD tafellegger/werkplekmat
235624		ESD polsband, Voor ESD tafellegger/werkplekmat
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht

