

verrijdbare vatenheffer

Servo

draagvermogen 300 kg, met grijpsysteem met prismabekken (360° draaibaar), binnenbreedte 974 mm, zwenkwielen met nylon-banden, Ø 80 mm, hefhoogte 0 - 1400 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw

Artikelnummer: 235766



verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor kunststof vaten
- met grijpsysteem met prismabekken (360° draaibaar)
- binnenbreedte 974 mm
- zwenkwielen met nylon-banden, Ø 80 mm
- hefhoogte 0 - 1400 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw
- hoogte x lengte x breedte 2135 x 1100 x 1200 mm
- gewicht 190 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte vorkwiel	125 mm
hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	grijpsysteem met prismabekken (360° draaibaar)

draagvermogen	300 kg	hoogte	2135 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 60/200 liter vat	breedte	1200 mm
hefhoogte	0-1400 mm	wijdte (li.)	974 mm
heffing per trapbeweging met ped	25 mm	lengte	1100 mm
bediening heffing	handmatig met pedaal	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak	m. poedercoating
type vat	kunststof vaten	kleur	blauw
materiaal zwenkwiel	nylon	gewicht	190 kg
diameter zwenkwielen	80 mm		