

benne basculante PE

hauteur x longueur x largeur 900 x 1360 x 1160 mm, capacité 0,8 m³, force 400 kg, en rouge, soubassement roulettes

Numéro d'article: 236079



benne basculante PE

- hauteur x longueur x largeur 900 x 1360 x 1160 mm
- hauteur d'arête de renversement 900 mm
- capacité 0,8 m³
- force 400 kg
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en rouge
- soubassement roulettes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage polyamide
- poids 80 kg

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	structure de cloison	plein
capacité	0,8 m ³	décoration murale	cadre en acier
hauteur	900 mm	soubassement	roulettes
longueur	1360 mm	couleur	rouge
largeur	1160 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
charge	400 kg	pneumatique	polyamide
hauteur d'arête de renversement	900 mm	Ø de roue	125 mm
matériau	polyéthylène	Poids	80 kg
propriété matériau	étanche aux liquides		