

RAPIDLIFT servante d'atelier



force 150 kg, plateforme en acier, avec rebord antichute, plateforme droit, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, hauteur 720 - 970 mm, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 402199

RAPIDLIFT Servante d'atelier

pour la mise à disposition pratique de matériau

servante d'atelier





- force 150 kg
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- plateforme droit
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation
- hauteur 720 - 970 mm
- réglage en hauteur via verrou à ressort au pas de 25 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de chariot	servante d'atelier	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
charge	150 kg	pneumatique	caoutchouc plein

longueur de plateforme	605 mm	Ø de roue	75 mm
largeur de plateforme	405 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	1 pièce	matériau	acier
alignement de niveaux	droit	matériau de finition	soudé
hauteur	720-970 mm	norme européenne	non
longueur	605 mm	rehausse	aucune
largeur	405 mm	équipement chariot	sans équipement
réglage en hauteur via	verrou à ressort	rabattable	non
tablette réglable au pas	25 mm	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	panneau en acier	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu signalisation // RAL5017
équipement de plateforme	rebord antichute	Poids	28 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm