

C+P

schuifdeurkast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 600 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 405203

ERGO



C+P Schuifdeurkast ERGO

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 600 mm
- plaatstaalconstructie
- dubbele schuifdeur
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en speciale rollen
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met beugelgreep
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest

- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	drukcilinderslot
elektrisch geleidend	nee	onderbouw	sokkel
type deur	dubbele schuifdeur	materiaal	plaatstaal
hoogte	1950 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
breedte	1200 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	beugelgreep
draagvermogen legbord	70 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	98,5 kg

Gerelateerde Producten

405214	•	Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 1200 x 600 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden