

hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 54 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528439



hofs Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 335 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze



bieden plaats voor max. 54 ordners

- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	300 mm
stellingveld	aanbouvveld	ordnercapaciteit	54 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	blank aluminiumkleurig // RAL9006
hoogte	2000 mm	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
breedte	760 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
diepte	335 mm	oppervlak legbord	kunststof coating
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	60 kg	kleur uitvoering	blank aluminiumkleurig // RAL9006
veldlast	650 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // legbordrand aan de zijkant	certificering	GS // RAL-keurmerk
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren	garantie	5 jaar
gebruik	eeenzijdig	gewicht	17 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

213052



tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
231461		<p>in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>